

 ANEST IWATA



WS-400
evo

designed by *pininfarina*

WS400 Evo
l'évolution intelligente

改善 KAIZEN

KAI [changer] ZEN [s'améliorer]

Super
NOVA™

L'évolution intelligente

Pour exprimer cette évolution, Il existe un mot historique utilisé au Japon: **KAIZEN**

改善 **KAIZEN**

Le mot "KAIZEN" est composé de 2 mots "KAI" et "ZEN".

Nous pouvons traduire "KAI" par "changer" et "ZEN" par "s'améliorer".

KAIZEN est le mot d'ordre dans la culture japonaise pour exprimer **l'amélioration continue**.

Le WS400 EVO présente de nouvelles évolutions qui traduisent parfaitement la démarche du KAIZEN: "analyser un produit pour le rendre meilleur".

Cette version est très robuste et surtout optimisée pour défier l'usure et la corrosion.

L'ensemble de ses pièces en laiton nickelé, ses boutons de réglage fermement fixés et sa technologie de pulvérisation unique font du WS400 EVO un **outil fait pour durer!**

WS-400
evo

Nouveau système de fixation du godet

Ce nouveau raccord vous permet de visser et de dévisser en 1/2 tour le godet sans aucune difficulté et en toute sécurité.

Réglages fiables et précis / Ergonomie



Le **WS400 Evo** possède de nouveaux réglages robustes de haute précision.

La prise en main du pistolet et son ergonomie limitent au maximum la fatigue du peintre et offrent un réel plaisir à l'application.

La technologie ANEST IWATA Le design PININFARINA

Fabriquée avec des matériaux plus résistants, cette nouvelle version **WS400 EVO** a été spécialement étudiée pour résister à la **corrosivité des produits hydro**.


De plus, le SUPERNOVA est en avance sur son temps! En effet, il offre une pulvérisation homogène sur toute sa longueur, constatez la différence!



WS-400
evo **base**

WS-400
evo **clear**

Nouveau système de fixation des boutons



Largeur effective standard

Largeur effective SUPERNOVA

Ces évolutions permettent de prolonger la durée de vie du pistolet et de garder son look sublime au fil du temps.

Modèle	Ø mm	bar	Nl/min	mL/min	MIN	MAX	No.	g		
WS-400-1301OBS EVO	1.3 OBS	2.0	370	160	Distance de pulvérisation 130 mm	260	WS-400-01	643 avec godet 423 sans godet		
WS-400-1301BH EVO	1.3HD (1.3.2)			220		265			Distance de pulvérisation 200 mm	365
WS-400-1301CH EVO	1.4HD (1.4.2)			240		270				370
WS-400-1401BH EVO	1.4HD (1.4.2)			240	270	Distance de pulvérisation 200 mm			370	
WS-400-1501BH EVO	1.5HD (1.5.2)			260	275					
WS-400-1501CH EVO	1.5HD (1.5.2)			260	275					

Pression Max. d'utilisation: 7.0 bar

T° d'utilisation: 5-40° C

Raccord air: G 1/4" M

Raccord produit: G 1/4" F

CE II 2 G X

Respect l'environnement. SUPERNOVA répond à l'ensemble des directives et normes en vigueur.

ANEST IWATA

ANEST IWATA France - 25 Rue de Madrid - 38070 Saint Quentin Fallavier
Tel. +33 (0)4 74 94 59 69 - Fax +33 (0)4 74 94 34 39
info@anest-iwata.fr - www.anest-iwata.fr